









<b>PRODUCT</b> PRODUKT		<b>PART NO.</b> ART.-NR.	<b>DESCRIPTION</b> BESCHREIBUNG
<b>Autotype, Etching   Autotypie, Ätzen</b>			
	<b>Antistatic Cloth</b> Antistatiktuch	104051	For cleaning before copying the film Zur Reinigung vor dem Kopieren des Films
	<b>Asphalt Lacquer</b>  5 kg	104064	For covering chrome cylinders before correction Zum Abdecken von Chromzylindern vor der Korrektur
	<b>Direct Etching Staging Lacquer</b> Autotypischer Abdecklack  5 l	104047	Water-soluble lacquer for covering copper cylinders before the etching process Wasserlöslicher Lack zum Abdecken von Kupferzylindern vor dem Ätzen
	<b>Photo Resist KWN20</b>  5 l	120110	For coating the copper cylinder Zum Beschichten der Kupferzylinder
	<b>Thinner KWT20</b>  1 l	104059	To dilute our Photo resist KWN20 Zur Verdünnung unserer Kopierschicht KWN20
	<b>Developer KWD20</b>  3 l 20 l	103936 105343	For developing photoresist KWN20 after exposure Zur Entwicklung der Kopierschicht KWN20 nach dem Belichten
	<b>Banking Agent CU1</b> Flankenschutzmittel CU1  1 l	104053	To protect the walls during the etching process Zum Schutz der Stege beim Ätzen
	<b>Etching Solution ESTO</b>  1 l	104063	For etching copper cylinders Zum Ätzen von Kupferzylindern

	<b>PRODUCT</b> <b>PRODUKT</b>	<b>PART NO.</b> <b>ART. - NR.</b>	<b>DESCRIPTION</b> <b>BESCHREIBUNG</b>
	<b>Masking Foil For Ring Coating</b> Maskenfolie für Ringbeschichtung	104061	To apply the Photo resist on the cylinder Zum Auftrag der Kopierschicht auf den Zylinder
	<b>Polyester Tape For Tension Foil</b> Polyesterband für Spannfolie orange	104052	Used during the exposure of the film to protect the film and to push it against the cylinder, ends are taped together with the polyester tape. Wird während der Belichtung des Kopierfilms zum Schutz des Films und zum Andrücken des Films an den Zylinder verwendet. Die Enden werden mit dem Polyesterband verklebt.
	<b>Polyester Tension Foil</b> Polyesterspannfolie  1220 mm 1500 mm	104045 108608	Wird während der Belichtung des Kopierfilms zum Schutz des Films und zum Andrücken des Films an den Zylinder verwendet. Die Enden werden mit dem Polyesterband verklebt.
	<b>Adhesive Vernish S</b> Spezial Klebelack  250 ml 1 l	127395 110747	For the production of seamless copies Hilfsmittel für die Erstellung von Endloskopien
	<b>Special Counter Masking Ink</b> Spezial Konterdeckfarbe  250 ml 1 l	104049 110748	
	<b>Glue For Textile Cover WBK</b> Walzenbezugskleber WBK  1 l	104068	Textile cover protects the exposed cylinder and enables an even application of the Iron Chloride Adhesive to glue the Textile Cover to the cylinder. Walzenbezugsstoff schützt den belichteten Zylinder für einen gleichmäßigen Auftrag des Eisenchlorid Klebers zum Verkleben des Walzenbezugsstoffs auf dem Zylinder.
	<b>Textil Cover For Etching Roller WBS</b> Walzenbezugsstoff WBS  1 mm x 100 mm x 15 m	102903	Wird während der Belichtung des Kopierfilms zum Schutz des Films und zum Andrücken des Films an den Zylinder verwendet. Die Enden werden mit dem Polyesterband verklebt.